

ساچمه ای با آرامبند

تعداد	نام قطعه
۲ عدد	ریل (A)


قطعات تشکیل دهنده:


کد	عمر کشو (CM)	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
B321	۳۰	۳۰	۳۰	۳۲
B322	۳۵	۳۵	۳۵	۳۷
B323	۴۰	۴۰	۴۰	۴۲
B324	۴۵	۴۵	۴۵	۴۷
B325	۵۰	۵۰	۵۰	۵۲
B326	۵۵	۵۵	۵۵	۵۷
B327	۶۰	۶۰	۶۰	۶۲



محاسبه ابعاد کف کشو

۲۷ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض باکس کشو

برای محاسبه عمق باکس کشو از جدول روپرو استفاده نمایید:



برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیست آنرا تا انتهای بیرون کشیده ضامن های پاستیکی را در طرفین سمت راست بسمت پایین و سمت چپ بسمت بالا) فشار داده و بسمت بیرون بکشید، برای جذب باکس کشو را داخل شیار های ریل قرار داده و بسمت داخل فشار دهید.



قسمت متحرک ریل را روی باکس نصب کنید
سپس باکس کشو را داخل شیار های ریل جا بزنید و درب را به باکس کشو متصل نمایید.

